

Stół Świetlny

Kod: D.806.xxx

Zastosowanie

Do wizualnego badania zabrudzeń i wiórów w próbkach papieru i tektury za pomocą światła przechodzącego.

Obowiązujące normy

- ISO 5350-1

Opis urządzenia

Ten stół świetlny umożliwia nie tylko klasyczne przeglądanie przezroczystości, ale także kontrolę jakości kopii półprzezroczystych przy oświetleniu standardowym D50. Neutralna kolorystycznie, antyrefleksyjna powierzchnia i specjalne odbłyśniki zapewniają jednorodne oświetlenie o wysokiej skuteczności świetlnej. Stół świetlny można ściemniać w sposób ciągły w zakresie od 500 do 5 000 luksów. Wysokość robocza jest regulowana w zakresie od 80 do 95 cm, co pozwala dostosować ją do indywidualnych potrzeb, a płytę świetlną można przechylać w zakresie od 0 do 85°, co zapewnia ergonomię pracy.

Specyfikacje

- solidna i ergonomiczna konstrukcja
- neutralna kolorystycznie, antyrefleksyjna powierzchnia
- specjalnie odbłyśniki zapewniające jednorodne oświetlenie o wysokiej skuteczności świetlnej
- możliwość ciągłego ściemniania: 500 – 5 000 luksów
- regulowana wysokość robocza: 80 – 95 cm
- odchylana tablica świetlna: 0 – 85°
- gęstość świetlna: 2 500 – 3 000 cd/m²
- oświetlenie: 9 x 36 watts / 5 000 Kelwinów
- przycisk szybkiego startu, przyjazdy dla oczu, bez migotania
- powierzchnia oświetlania: 116 x 93 cm (S x G)

Połączenia

- Elektryczne: 230 V, 50 Hz AC

Zawartość zamówienia

- płyta podświetlająca i stół montażowy
- przewód przyłączeniowy
- tabela szacunkowa zanieczyszczeń wg ISO 5350-1
- instrukcja obsługi



Modele

Kod	Artykuł
D.806.200	Stół świetlny z pokrętkiem do ściemniania
D.806.300	Stół świetlny z cyfrowym wyświetlaczem kontrolnym

Dostępne są opcje niestandardowe!
Zapytaj swojego osobistego dystrybutora lub PTE Austria bezpośrednio, aby uzyskać więcej informacji.